

# Spojkový diel KSZ-M10X1,25

Číslo dielu: 36125

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                    | M10x1,25                                                                                                                              |
| Montážna poloha                            | ľubovoľná                                                                                                                             |
| Závitový prípoj                            | Vnútorňý závit M10x1,25                                                                                                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                                                             |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                        |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmí, káblov, elektrických konektorov a cievok |
| Teplota okolia                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                       |
|                                            | 0.9 kN                                                                                                                                |
| Hmotnosť výrobku                           | 110 g                                                                                                                                 |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                                                                                                                        |
| Materiál upevnenia                         | Oceľ<br>pozinkované                                                                                                                   |
| Materiál závitovej časti                   | Oceľ<br>pozinkované                                                                                                                   |