

Vákuová prístavka VAS-15-1/8-NBR

Číslo dielu: 36142

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	3 s
Priemer prístavky	15 s
Účinný priemer sania	12 s
Poloha prípojev	hore
Tvar prístavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Odtrhávacia sila pri 70 % vákuu	7.9 N
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	7.9 N
Upevňovací závit	G1/8
Upevnenie prístavky	G 1/8
Prípoj vákua	G1/8
Farba	čierna
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prístavky	NBR