


Axiálna montážna sada EAMM-A-S95-100A-G2

Číslo dielu: 3637955

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	85.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	128 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	2880 g
Kód rozhrania akčného člena	S95
Kód rozhrania vstupu motora	100A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS