


Axiálna montážna sada EAMM-A-S62-80P-G2

Číslo dielu: 3637970

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	77 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	970 g
Kód rozhrania akčného člena	S62
Kód rozhrania vstupu motora	80P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS