


# Mechový valec EB-215-155

Číslo dielu: 36492

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Veľkosť                                 | 215                                           |
| Požadovaný priemer montáže              | 230 s                                         |
| Zdvih                                   | 155 s                                         |
| Max. výška, vysunutý                    | 230 s                                         |
| Max. uhol sklápania                     | 30 stupeň                                     |
| Max. presadenie                         | 20 s                                          |
| Minimálna montážna výška                | 75 s                                          |
| Spôsob fungovania                       | jednočinný                                    |
| Prevádzkový tlak                        | 0 bar...8 bar                                 |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním nie je možná              |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii    |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota okolia                          | -40 °C...70 °C                                |
| Vratná sila                             | 200 N                                         |
| Hmotnosť výrobku                        | 2300 g                                        |
| Spôsob upevnenia                        | s vnútorným závitom                           |
| Pneumatický prípoj                      | G3/4                                          |
| Pokyny k materiálú                      | V zhode s RoHS                                |
| Materiál mechu                          | NR/BR                                         |
| Materiál telesa                         | Oceľ<br>pozinkované                           |