


# Škrtiaci spätný ventil GR-1/2

Číslo dielu: 3720

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                            | Škrtenie s funkciou spätného ventilu                                                                      |
| Pneumatický prípoj 1                       | Vnútorňý závit G1/2                                                                                       |
| Pneumatický prípoj 2                       | Vnútorňý závit G1/2                                                                                       |
| Nastavovací prvok                          | Drážkovaná skrutka                                                                                        |
| Spôsob upevnenia                           | s priechodným otvorom                                                                                     |
| Normálny menovitý prietok v smere škrtenia | 1620 l/min                                                                                                |
| Normálny menovitý prietok v spätnom smere  | 2760 l/min                                                                                                |
| Prevádzkový tlak                           | 0.01 MPa...1 MPa<br>0.1 bar...10 bar<br>1.45 psi...145 psi                                                |
| Teplota okolia                             | -20 °C...75 °C                                                                                            |
| Materiál telesa                            | Zinkový tlakový odliatok                                                                                  |
| Ochrana proti výbuchu                      | Rešpektujte upozornenia v osvedčení<br>Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Montážna poloha                            | ľubovoľná                                                                                                 |
| Prevádzkové médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]                                                             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                                 |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                         |
| Teplota média                              | -20 °C...75 °C                                                                                            |
| Hmotnosť výrobku                           | 517 g                                                                                                     |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                                                                                            |
| Materiál regulačnej skrutky                | Mosadz                                                                                                    |
| Materiál matice                            | Pozinkovaná oceľ                                                                                          |