


Plochý portál EXCM-40-

Číslo dielu: 3741955

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Zdvih osi X	200 s...2000 s
Zdvih osi Y	200 s...1000 s
Montážna poloha	vodorovne
Konštrukcia	Plochý portál
Typ motora	Krokový motor
Prevádzkový tlak	8 bar
Max. prípustné zrýchlenie, čistá mechanika	20 m/s ²
Max. zrýchlenie, horizontálne	5 m/s ²
Max. prípustná rýchlosť, čistá mechanika	2 m/s
Max. rýchlosť, horizontálna	1 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,1 mm
Doba zopnutia	100%
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU smernice o strojových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre strojové zariadenia
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 % nekondenzujúca
Hladina akustického tlaku	65 dB(A)
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	10 °C...50 °C
Menovité záťaženie pri max. dynamike	4 kg
Spôsob upevnenia	s konštrukčnou upevňovacou zostavou s nastavovacou konštrukčnou súpravou s kameňom do drážky
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS