


Teleso spojky
EAMK-A-E17-15
Číslo dielu: 3780303

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	48 s
Upínací priemer 2	48 s
Menovitá dĺžka	29.2 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Teplota okolia	10 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	240 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS