


Teleso spojky
EAMK-A-E17-30
Číslo dielu: 3780304

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	62 s
Upínací priemer 2	62 s
Menovitá dĺžka	49.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Teplota okolia	10 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	1010 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS