

Sieťový filter
CADF-Č15-11A-P3
Číslo dielu: 3947275

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	47 mm
Výška	70 mm
Dĺžka	231 mm
Montážna poloha	voľná konvekcia
Prevádzkové napätie	520/300 V
Vstupný prúd	16 A
Frekvencia siete	50 Hz...60 Hz
Povolenie	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hmotnosť výrobku	900 g
Spôsob upevnenia	Montážna doska, priskrutkovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS