

Prst adaptívneho uchopovača DHAS-GF-120-U-BU

Číslo dielu: 3998959

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	120
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	29 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upínacích čelustí	TPE-U(PU)