

Indikátor polohy SASF-S2-B-F-A56

Číslo dielu: 4077125

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah nastavenia uhla kyvu	0 stupeň...90 stupeň
Rozmery Š x D x V	Ø 115 x 62
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
Spôsob upevnenia	podľa VDI/VDE 3845
Farba telesa	čierna
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dištančného prvku	PA
Materiál telesa	PA PP nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ