


# Axiálna montážna sada EAMM-A-T42-60P

Číslo dielu: 4133487

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	48 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	3.2 kg.mm <sup>2</sup>
Prenešiteľný krútiaci moment	10 Nm
Hmotnosť výrobku	330 g
Kód rozhrania akčného člena	T42
Kód rozhrania vstupu motora	60P 60PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS