



Blok A

ZK-PK-3-6/3

Číslo dielu: 4204

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia AND
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	100 l/min
Prevádzkový tlak	1.6 bar...8 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Materiál telesa	POM
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Menovitá šírka	2.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	85 g
Pneumatický prípoj 3	PK-3
Materiál tesnení	NBR