



Pneumatický ventil VL/O-3-PK-3X2

Číslo dielu: 4245

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	100 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	PK-3
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Konštrukcia	Tanier-sedlo
Menovitá šírka	2.5 s
Čas vypnutia	50 ms
Čas zapnutia	12 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	180 g
Spôsob upevnenia	na prípojovaciu dosku na montážnom ráme s priechodným otvorom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 4	PK-3
Pneumatický prípoj 5	PK-3
Materiál prípojovej dosky	Mosadz PPS-zosílený
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast Zinkový tlakový odlíatok