


Axiálna montážna sada EAMM-A-V32-42A

Číslo dielu: 4281142

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	40 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.19 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	120 g
Kód rozhrania akčného člena	V32
Kód rozhrania vstupu motora	42A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS