


# Axiálna montážna sada EAMM-A-T42-57A

Číslo dielu: 4327034

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota                |
|--------------------------------|------------------------|
| Menovitá dĺžka                 | 43 s                   |
| Montážna poloha                | ľubovoľná              |
| Max. počet otáčok              | 8000 1/min             |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %               |
| Druh krytia                    | IP40                   |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 3.2 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenešiteľný krútiaci moment   | 6 Nm                   |
| Hmotnosť výrobku               | 330 g                  |
| Kód rozhrania akčného člena    | T42                    |
| Kód rozhrania vstupu motora    | 57A                    |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS         |