

Guľový kohút

VZBM-1/2-RP-25-D-2-F03-B2B3

Číslo dielu: 4405648

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	2-cestný guľový ventil
Spôsob ovládania	mechanicky
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Rp1/2
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Rozmiestnenie otvorov na príruby	F03
Vnútorný priemer	15 s
Menovitá šírka DN	15
Funkcia ventilu	2/2
Smer prietoku	reverzibilný
Menovitý tlak armatúry PN	25
Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN	4.3 Nm
Založené na norme	EN 10226-1 ISO 5211
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda – bez vodnej pary neutrálne tekutiny
Teplota média	-15 °C...90 °C
Prietok Kv	15 m³/h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Číslo materiálu telesa	CW617N
Materiál tesnení	FPM HNBR PTFE

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál guľičky	Mosadz pochrómovaný
Číslo materiálu guľičky	CW617N
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu hriadeľa	CW617N
Hmotnosť výrobku	206 g
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii