

Guľový kohút VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3

Číslo dielu: 4405686

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	2-cestný guľový ventil
Spôsob ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Rp1/2
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Vnútorňý priemer	15 s
Menovitá šírka DN	15
Funkcia ventilu	2/2
Smer prietoku	reverzibilný
Menovitý tlak armatúry PN	50
Ovládací moment pri tlakovej diferencii, menovitý tlak armatúry	9 Nm
Založené na norme	EN 10226-1
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [·:·:·] Inertné plyny Voda – bez vodnej pary neutrálne tekutiny
Teplota média	-15 °C...120 °C
Prietok Kv	15 m³/h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Číslo materiálu telesa	CW617N
Materiál tesnení	NBR PTFE
Materiál guľičky	Mosadz pochrómovaný
Číslo materiálu guľičky	CW617N

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu hriadeľa	CW617N
Hmotnosť výrobku	200 g
Povolenie	DVGW plyn DVGW voda
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii