

**Guľový kohút**  
**VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3**  
Číslo dielu: 4405689

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                           | Hodnota                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                                                     | 2-cestný guľový ventil                                                                                        |
| Spôsob ovládania                                                | mechanicky                                                                                                    |
| Princíp tesnenia                                                | mäkký                                                                                                         |
| Montážna poloha                                                 | ľubovoľná                                                                                                     |
| Spôsob upevnenia                                                | Montáž do vedenia                                                                                             |
| Pripojenie, armatúra                                            | Rp1                                                                                                           |
| Indikátor spínacej polohy                                       | Smer drážky = Smer prietoku                                                                                   |
| Vnútorňý priemer                                                | 25 s                                                                                                          |
| Menovitá šírka DN                                               | 25                                                                                                            |
| Funkcia ventilu                                                 | 2/2                                                                                                           |
| Smer prietoku                                                   | reverzibilný                                                                                                  |
| Menovitý tlak armatúry PN                                       | 40                                                                                                            |
| Ovládací moment pri tlakovej diferencii, menovitý tlak armatúry | 25 Nm                                                                                                         |
| Založené na norme                                               | EN 10226-1                                                                                                    |
| Médium                                                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertné plyny<br>Voda – bez vodnej pary<br>neutrálne tekutiny |
| Teplota média                                                   | -15 °C...120 °C                                                                                               |
| Prietok Kv                                                      | 39 m³/h                                                                                                       |
| Pokyny k materiálu                                              | V zhode s RoHS                                                                                                |
| Zhoda s LABS                                                    | VDMA24364 zóna III                                                                                            |
| Materiál telesa                                                 | Mosadz<br>poniklované                                                                                         |
| Číslo materiálu telesa                                          | CW617N                                                                                                        |
| Materiál tesnení                                                | NBR<br>PTFE                                                                                                   |
| Materiál guľičky                                                | Mosadz<br>pochrómovaný                                                                                        |
| Číslo materiálu guľičky                                         | CW617N                                                                                                        |

| Charakteristický znak                 | Hodnota                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Materiál hriadeľa                     | Mosadz                                     |
| Číslo materiálu hriadeľa              | CW617N                                     |
| Hmotnosť výrobku                      | 480 g                                      |
| Povolenie                             | DVGW plyn<br>DVGW voda                     |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK    | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii  |