

Guľový kohút
VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3
Číslo dielu: 4405690

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	2-cestný guľový ventil
Spôsob ovládania	mechanicky
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Rp1 1/4
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Vnútorňý priemer	32 s
Menovitá šírka DN	32
Funkcia ventilu	2/2
Smer prietoku	reverzibilný
Menovitý tlak armatúry PN	40
Ovládací moment pri tlakovej diferencii, menovitý tlak armatúry	37 Nm
Založené na norme	EN 10226-1
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [·:·:·] Inertné plyny Voda – bez vodnej pary neutrálne tekutiny
Teplota média	-15 °C...120 °C
Prietok Kv	84 m³/h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Číslo materiálu telesa	CW617N
Materiál tesnení	NBR PTFE
Materiál guľičky	Mosadz pochrómovaný
Číslo materiálu guľičky	CW617N

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu hriadeľa	CW617N
Hmotnosť výrobku	770 g
Povolenie	DVGW plyn DVGW voda
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii