



Elektromagnetický ventil

JMFH-5-PK-3

Číslo dielu: 4447

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	105 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	PK-3
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Konštrukcia	Tanier-sedlo
Menovitá šírka	2.5 s
Princíp tesnenia	mäkký
Čas spínania o	13 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	380 g
Spôsob upevnenia	na prípojovaciu dosku na montážnom ráme s priechodným otvorom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Pneumatický prípoj 3	PK-3
Pneumatický prípoj 4	PK-3
Pneumatický prípoj 5	PK-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníik eloxovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníik eloxovaný