

# Guľový kohút VZBM-1/2-RP-40-F-3L-F03-B2B3

Číslo dielu: 4451867

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak  | Hodnota  |
|--|--|
| Konštrukcia  | 3-cestný guľový ventil<br>Vŕtanie L  |
| Spôsob ovládania   | mechanicky   |
| Princíp tesnenia   | mäkký  |
| Montážna poloha  | ľubovoľná  |
| Spôsob upevnenia   | Montáž do vedenia  |
| Pripojenie, armatúra   | Rp1/2  |
| Indikátor spínacej polohy  | Smer drážky = Smer prietoku  |
| Rozmiestnenie otvorov na príruby                                   | F03  |
| Vnútorňý priemer   | 14.1 s   |
| Menovitá šírka DN  | 15   |
| Funkcia ventilu  | 3/2  |
| Smer prietoku  | reverzibilný   |
| Menovitý tlak armatúry PN  | 40   |
| Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN | 6.9 Nm   |
| Založené na norme  | EN 10226-1<br>ISO 5211   |
| Médium   | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertné plyny<br>Voda – bez vodnej pary<br>neutrálne tekutiny |
| Teplota média  | -20 °C...130 °C  |
| Prietok Kv typ L   | 17 m <sup>3</sup> /h   |
| Pokyny k materiálu   | V zhode s RoHS   |
| Zhoda s LABS   | VDMA24364 zóna III   |
| Materiál telesa  | Mosadz<br>poniklované  |
| Číslo materiálu telesa   | CW617N   |
| Materiál tesnení   | HNBR<br>PTFE   |

| <b>Charakteristický znak</b>          | <b>Hodnota</b>                             |
|---------------------------------------|--|
| Materiál guličky                      | Mosadz<br>pochrómovaný                     |
| Číslo materiálu guličky               | CW614N                                     |
| Materiál hriadeľa                     | Mosadz                                     |
| Číslo materiálu hriadeľa              | CW614N                                     |
| Hmotnosť výrobku                      | 460 g                                      |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK    | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii  |