


Tlačítkový ventil F-3-M5

Číslo dílu: 4452

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	80 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	M5
Prevádzkový tlak	-0.9 bar...8 bar
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	priamo
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	235 g
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5
Pneumatický prípoj 3	M5