


# Ventil VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A

Číslo dielu: 4527269

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 3/2 zatvorený monostabilný                                         |
| Spôsob ovládania                                           | elektrický                                                         |
| Konštrukčná šírka                                          | 51 s                                                               |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 2108 l/min                                                         |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | Pripojovacia doska<br>G1/2                                         |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi             |
| Konštrukcia                                                | nepriamo riadený sedlový ventil                                    |
| Spôsob návratu do základnej polohy                         | mechanická pružina                                                 |
| Druh krytia                                                | IP65                                                               |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát                             | TÜV 968/V 1251.00/24                                               |
| Menovitá šírka                                             | 12 s                                                               |
| Princíp tesnenia                                           | tvrdý                                                              |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                                          |
| Pomocné ručné ovládanie                                    | žiadne                                                             |
| Spôsob riadenia                                            | nepriamo riadený                                                   |
| Napájanie riadiacim vzduchom                               | externé<br>interný                                                 |
| Smer prietoku                                              | nereverzibilné                                                     |
| Bezpečnostná funkcia                                       | Bezpečné odvetranie                                                |
| Safety Integrity Level (SIL)                               | do SIL 3 High Demand mode<br>do SIL 3 mód Low Demand               |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                             | 0 - 0,8 MPa pri ext. riadiacom vzduchu                             |
| Prietok Kv, natlakovanie                                   | 1.93 m³/h                                                          |
| Prietok Kv odvzdušňovanie                                  | 3.07 m³/h                                                          |
| Normálny menovitý prietok 2-3                              | 3353 l/min                                                         |
| Čas vypnutia                                               | 14 ms                                                              |
| Čas zapnutia                                               | 25 ms                                                              |
| Ochrana proti výbuchu                                      | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |

| Charakteristický znak              | Hodnota                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Prevádzkové médium                 | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:2:2] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou       |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364 zóna III                            |
| Teplota média                      | -25 °C...60 °C                                |
| Teplota okolia                     | -25 °C...60 °C                                |
| Hmotnosť výrobku                   | 900 g                                         |
| Pneumatický prípoj 1               | G1/2                                          |
| Pneumatický prípoj 2               | Príruba 1/2<br>Pripojovací obrazec NAMUR      |
| Pneumatický prípoj 3               | G1/2                                          |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                |
| Materiál tesnení                   | NBR                                           |
| Materiál telesa                    | Ematalizovaný hliník                          |