

Škrtiaci spätný ventil GRF-PK-3X2

Číslo dielu: 4566

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Nastavovací prvok	Drážkovaná skrutka
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	45 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	45 l/min
Prevádzkový tlak	0.5 bar...8 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	145 g
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz