


Elektromagnetický ventil

MFH-2-M5

Číslo dielu: 4573

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Spôsob ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	75 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	M5
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Konštrukcia	Tanier-sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Menovitá šírka	1.5 s
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	s aretáciou
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Čas vypnutia	5 ms
Čas zapnutia	6.2 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-15 °C...60 °C
Teplota okolia	-15 °C...40 °C
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5