



Tlačítkový ventil T-5/3-1/4

Číslo dielu: 4578

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 zatvorený
Spôsob ovládania	manuálne
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	680 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/4
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Menovitá šírka	7 s
Princíp tesnenia	mäkký
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1160 g
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/4