

Guľový kohút
VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14
 Číslo dielu: 4783596

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	2-cestný guľový ventil
Spôsob ovládania	mechanicky
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Navarovacia koncovka podľa ISO 1127
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Rozmiestnenie otvorov na príruby	F0304
Vnútorný priemer	23.7 s
Menovitá šírka DN	20
Funkcia ventilu	2/2
Smer prietoku	reverzibilný
Menovitý tlak armatúry PN	16
Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN	9 Nm
Založené na norme	ISO 1127 ISO 5211
Médium	Para Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Inertné plyny Voda neutrálne tekutiny
Teplota média	-20 °C...200 °C
Prietok Kv	82 m³/h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Materiál telesa	Ušľachtilá oceľová liatina
Číslo materiálu telesa	1.4409
Materiál sedlového tesnenia	PTFE modifikovaný

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	FPM PTFE
Materiál guličky	Ušľachtilá oceľová liatina
Číslo materiálu guličky	1.4409
Materiál hriadeľa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Číslo materiálu hriadeľa	1.4401
Hmotnosť výrobku	930 g
Povolenie	3-A Sanitary CRN
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou