



Filter EMC CAMF-C5-FC

Číslo dielu: 4825847

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP30
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	15
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	8
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	15
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	8
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC-2A
Protokol	HIPERFACE
Farba telesa	strieborný
Materiál telesa	Metalizovaný plast