

Násuvná príruha DARF-Q12-32

Číslo dielu: 4886224

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	2.9 Nm
Hmotnosť výrobku	92 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná