



Pneumatický ventil

JD-5-PK-3

Číslo dielu: 4901

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný, s dominantným signálom
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	105 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	PK-3
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Konštrukcia	Tanier-sedlo
Menovitá šírka	2.5 s
Čas spínania o	9 ms
Čas prepnutia (dominantný)	25 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	130 g
Spôsob upevnenia	na pripojovaciu dosku na montážnom ráme s priechodným otvorom voliteľne:
Prípoj pomocného riadiaceho tlaku 12	PK-3
Prípoj pre pomocný riadiaci vzduch 14	PK-3
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Pneumatický prípoj 3	PK-3
Pneumatický prípoj 4	PK-3
Pneumatický prípoj 5	PK-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Mosadz PPS-zosílený
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast Zinkový tlakový odliatok