

Prírubové upevnenie DAMF-Q12-25

Číslo dielu: 4965020

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. uťahovací moment	4 Nm
Hmotnosť výrobku	147 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Oceľ, pozinkovaná
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná