

Ovládací prvok VAOH-P15-H13

Číslo dielu: 5196471

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	20 s
Priemer piestu	50 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	1 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hmotnosť výrobku	1350 g
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS