

Spojka
EAMD-42-40-12-16X25
Číslo dielu: 5200241

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	12 s
Upínací priemer 2	16 s
Veľkosť	42
Menovitá dĺžka	40 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	39 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	198 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS