

**Spojka**  
**EAMD-56-62-20-23X27**

Číslo dielu: 5228153

**FESTO**



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	20 s
Upínací priemer 2	23 s
Veľkosť	56
Menovitá dĺžka	62,5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	192 kg.mm <sup>2</sup>
Prenešiteľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	507 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS