


Prípojovací blok MHP2-PR2-5

Číslo dielu: 525122

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	254 g
Spôsob upevnenia, prípojovacia doska	s priechodným otvorom DIN lišta
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	M7
Pneumatický prípoj 3	M7
Pneumatický prípoj 5	M7
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina