

Batériový blok
MHA3-PR10-3-1/8
Číslo dielu: 525225

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom DIN lišta
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1/33	G1/4
Pneumatický prípoj 2	Vnútorný závit G1/8
Pneumatický prípoj 3/11	G1/4
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina