

Spojovací kábel SIM-K-GD-2,5-CDN


číslo dielca: 525259

Výbehový typ

pre valec CDN

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 61076-2-104 EN 61984
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Nosič energií: 5 Millionov cyklov, Polomer ohnutia 75 mm Ohybová pevnosť podľa noriem Festo, podmienky skúšok na vyžiadanie Podmienky testovania na vyžiadanie
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 60 V
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 60 V
Nárazová pevnosť	1,5 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Stupeň znečistenia	3
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Spôsob ochrany	IP65 IP67 zmontované IP69K
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Elektrická prípojka	s klipom priamy zásuvka 3-pólový
Priemer kábla	4,5 mm
Dĺžka kábla	2,5 m
Nominálny prierez vodiča	0,25 mm ²
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov	modrý hnedá čierny
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia, Izolačné púzdro	PVC
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU)