


Plastová hadica PAN-V0-6X1-GN

Číslo dielu: 525470

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 s
Vonkajší priemer pre nástrčnú závitovú spojku	6 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	30 s
Vnútorňý priemer	4 s
Min. polomer ohybu	13 s
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Minerálny olej: max. 0,3 MPa pri max. 90 °C Voda: max. 0,3 MPa pri max. 90 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Minerálny olej Voda (kvapalná, bez ľadu)
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 V-0 (oplášťenie)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.049 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 6 mm
Farba	zelená
Shore tvrdosť	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PA12-P PVC-P