

Konstruktívna upevňovacia zostava CRSMB-8-32/100

Číslo dielu: 525565

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	8
Tvar	pre kruhové valce
Montážna poloha	ľubovoľná
pre priemer piestu	Ø32 - Ø100
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Druh krytia	IP65 IP68 IP69K
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	3 g
Spôsob upevnenia	nalepené
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Eloxovaný hliník TPE-U (PU)