

Nadstavbová medzipoloha SLG-Z-8/12-A

Číslo dielu: 525680

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Doraz ako systém otočného pohonu s princípom ozubený hrebeň/ pastorok
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	33.5 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom
Pneumatický prípoj	M3
Materiál dorazov	Poniklovaná oceľ
Materiál tesnení	PUR
Materiál telesa	Hliník tvrdo eloxovaný