

Nadstavbová medzipoloha

SLG-Z-18-A

Číslo dielu: 525681

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Kyvný modul
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	75 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom
Pneumatický prípoj	M3
Materiál dorazov	Poniklovaná oceľ
Materiál tesnení	PUR
Materiál telesa	Hliník tvrdé eloxovaný