

Zástrčka SEA-GS-HAR-4POL

číslo dielca: 525928

Výbehový typ

[pre ventilové terminály.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ upevnenia	so závitom
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	11,5 g
Elektrická prípojka	4-pólový M12x1 Priama zástrčka / samorezná svorka
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 32 V
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 32 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Káblový konektor so závitom	Pg9
Prípustný priemer kábla	4 ... 5,1 mm
Povolený priemer samostatného kábla	0,1 mm
Povolený priemer kábla	1,2 ... 1,6 mm
Prierez prípojky	0,25 ... 0,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom poniklované
Povolená izolácia kábla	PVC