


# Vákuová prísavka ESS-30-GT-G1/8-I

Číslo dielu: 525970

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                          | Hodnota                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnanie držiaka prísavky            | 3.5 s                                                        |
| Min. polomer obrobku                           | 26 s                                                         |
| Menovitá šírka                                 | 2.5 s                                                        |
| Priemer prísavky                               | 30 s                                                         |
| Objem prísavky                                 | 2.4 cm <sup>3</sup>                                          |
| Montážna poloha                                | ľubovoľná                                                    |
| Tvar prísavky                                  | okrúhla, hlboká                                              |
| Prevádzkový tlak                               | -0.95 bar...0 bar                                            |
| Menovitý prevádzkový tlak                      | -0.7 bar                                                     |
| Prevádzkové médium                             | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                   |
| Zhoda s LABS                                   | VDMA24364-A1-L                                               |
| Teplota okolia                                 | -10 °C...80 °C                                               |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 36 N                                                         |
| Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku  | 13 N                                                         |
| Hmotnosť výrobku                               | 14 g                                                         |
| Spôsob upevnenia                               | cez prípoj vákua                                             |
| Prípoj vákua                                   | G1/8                                                         |
| Farba                                          | červenohnedá                                                 |
| Shore tvrdosť                                  | 72 +/- 5                                                     |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                 | Hliníková tvárna zliatina                                    |
| Pokyny k materiálu                             | V zhode s RoHS                                               |
| Materiál prísavky                              | Vulkollan®                                                   |