

Vákuová prísavka ESS-40-GT-G1/4-I

Číslo dielu: 525974

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	5.5 s
Min. polomer obrobku	35 s
Menovitá šírka	2.5 s
Priemer prísavky	40 s
Objem prísavky	5.4 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	okrúhla, hlboká
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0.7 bar
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	64 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	20 N
Hmotnosť výrobku	14.5 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	G1/4
Farba	červenohnedá
Shore tvrdosť	72 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®