


Vákuová prísavka ESV-30-GT

Číslo dielu: 526000

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	3.5 s
Min. polomer obrobku	26 s
Priemer prísavky	30 s
Objem prísavky	2.4 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	okružla, zvonovitý tvar
Tvar prísavky	okružla, hlboká
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0.7 bar
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Odtrhávacia sila pri 70 % vákuu	36 N
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	36 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	13 N
Hmotnosť výrobku	4.2 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Farba	červenohnedá
Shore tvrdosť	72 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®