

Tieniaci plech CPX-AB-S-4-M12

Číslo dielu: 526184

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	20 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	nekondenzujúca
Druh krytia	IP65 IP67 v zmontovanom stave podľa IEC 60529
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L