


Vstupno/výstupný modul CPX-8DE-8DA

Číslo dielu: 526257

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a pripojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	48 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	závisí od pripojovacieho bloku
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	Zosilený PA PC
LED displeje	1 centrálna diagnostika 16 stav kanálu
Diagnostika	Skrat/preťaženie na kanál Podpätie, výstupy
Počet výstupov	8
Parametrizácia	Čas oneskorenia vstupu Failsafe na každý kanál Vynútenie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Čas predĺženia signálu Správanie sa po skrate Monitorovanie modulu
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 22 mA
Počet vstupov	8
Charakteristika vstupov	IEC1131-T2
Doba kmitania kontaktov na vstupe	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrizovateľné)
Max. celkový prúd na vstupoch na modul	0.7 A
Charakteristika výstupov	IEC1131-T2
Spínacia logika výstupov	PNP (spínané kladným napätím)
Max. celkový prúd na výstupoch na modul	4 A
Max. napájanie prúdom na kanál	0,5 A (výkon svetidla 12 W)

Charakteristický znak	Hodnota
Oddelenie potenciálov kanál - kanál	nie
Elektrická izolácia kanálu od vnútornej zbernice	Výstupy - áno, pri použití medzinapájania
Istenie (skrat)	interné elektronické istenie na kanál