


Lineárny pohon DGPL-40-400-PPV-A-B-KF

Číslo dielu: 526666

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	400 s
Priemer piestu	40 mm
Tlmenie	pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách Tlmiče nárazov, tvrdá charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Princíp unášania	tvarový (drážka)
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	30 s
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	754 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	754 N
Pohybovaná hmotnosť	1700 g
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1700 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	97 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	4480 g
Alternatívne prípoje	viď obrázok produktu
Pneumatický prípoj	G1/4
Materiál veka	Hliníkový odlatok potiahnutý
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník eloxovaný